

ARRISUN 120

ARNOLD & RICHTER GMBH & CO BETRIEBS KG, PULVERMÜHLE, D-83071 STEPHANSKIRCHEN
CINE TECHNIK TELEFON: (08036) 3009-3084 FAX: (08036) 3009-3075

ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH ERNST-AUGUSTIN-STRASSE 12, D-12489 BERLIN
TELEFON: (030) 678-233-0 FAX: (030) 678-233-99

ARRI (GB) LIMITED 2 HIGHBRIDGE, OXFORD ROAD, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1LX
TELEPHONE: (0) 1895-457-000 FAX: (0) 1895-457-001

ARRI INC. 617 ROUTE 303, BLAUVELT, NY 10913-1109
NEW YORK OFFICE TELEPHONE: (845) 353-1400 FAX: (845) 425-1250

ARRI INC. 600 NORTH VICTORY BLVD., BURBANK, CA 91502-1639
BURBANK OFFICE TELEPHONE: (818) 841-7070 FAX: (818) 848-4028

ARRI CANADA LTD. 415 HORNER AVENUE, UNIT 11 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4W3
TELEPHONE: (416) 255-3335 FAX: (416) 255-3399

ARRI ITALIA S.R.L. VIALE EDISON, 318 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
TELEPHONE: (02) 2622 7175 FAX: (02) 242 1692



03 - 2007

NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN




L4.79075.E
Front casting
Frontteil




L4.77915.E
Holding ring to ser.no.602
FOR ALL LATER VERSIONS PLEASE SEND E-MAIL TO BHORN@ARRI.DE
Haltering bis Ser.Nr.602
FÜR ALLE SPÄTEREN VERSIONEN SENDEN SIE BITTE EINE E-MAIL AN BHORN@ARRI.DE




L4.80651.E
Holding ring back from ser.no.603
Haltering hinten ab Ser.Nr.603



L4.80654.E
Holding ring front from ser.no.603
Haltering vorne ab Ser.Nr.603



L4.79077.E
UV-protective glass 5mm, to ser.no.602 **FOR ALL LATER VERSIONS PLEASE SEND E-MAIL TO BHORN@ARRI.DE**
Sicherheitsglas 5mm, bis Ser.Nr.602 **FÜR ALLE SPÄTEREN VERSIONEN SENDEN SIE BITTE EINE E-MAIL AN BHORN@ARRI.DE**



L4.80642.E
UV-protective glass with coding, from ser.no.603
Sicherheitsglas mit Codierung, ab Ser.Nr.603



L4.80649.E
Protective glass from ser.no.603
Sicherheitsglas ab Ser.Nr.603



L4.80611.E
Holding springs for protective glasses from ser.no.603
Haltefedern für Sicherheitsgläser ab Ser.Nr.603



L4.77914.E
Wire guard complete to ser.no.602 **FOR ALL LATER VERSIONS PLEASE SEND E-MAIL TO BHORN@ARRI.DE**
Schutzgitter komplett bis Ser.Nr.602 **FÜR ALLE SPÄTEREN VERSIONEN SENDEN SIE BITTE EINE E-MAIL AN BHORN@ARRI.DE**



L4.79747.E
Door catch set
Schnapphaken Set



L4.80441.E
Top latch (Lampheads to ser.no. 458 please order additionally 3 x L4.80440.E to retrofit to current version !)
Torsicherung (Bitte bestellen Sie für Scheinwerfer bis Ser.Nr. 458 zusätzlich 3 x L4.80440.E um auf eine aktuelle Version umzurüsten !)



L4.80440.E
Accessory bracket (1 piece) (Lampheads to ser.no. 458 please order additionally other two brackets and L4.80441.E to retrofit to current version !)
Halteklau (1 Stück) (Bitte bestellen Sie für Scheinwerfer bis Ser.Nr. 458 zusätzlich 2 weitere Klauen und L4.80441.E um auf eine aktuelle Version umzurüsten !)




L4.79107.E
Rear casting
Rückteil



L4.79099.E
Internal baffle
Mantelstromblech



L4.75709.E
Cover
Abdeckblech




L4.75711.E
Extrusion
Rippenblech



L4.82129.E
Extrusion top
Rippenblech oben



L4.82119.E
Side extrusion right
Rippenblech seitlich rechts



L4.79076.E
Side extrusion left
Rippenblech seitlich links



L4.79139.E
Cover for lamp lock knob
Abdeckung für
Lampenklammerknopf



L4.82135.E
Stirrup bracket
Büggelager



L4.79293.E
Base casting front
Wannenstirnteil, vorne



L4.77909.E
Base casting rear
Wannenstirnteil, hinten




L4.77910.E
Side panel left
Seitenblech links




L4.79079.E
Side panel right
Seitenblech rechts



L4.79094.E
Cover for ignitor
Abdeckblech für Zündgerät




L4.75719.E
Bottom panel
Bodenblech




L4.79117.E
Lamp holder cpl. (repair only
according to manufacturing
instruction and with genuine
gages)
Lampenfassung kpl.
(Reparatur nur nach
Fertigungsvorgabe und mit
original Einstell-Lehren)



L4.82291.E
Set of 6 pcs. lampholder
contacts (repair only accor-
ding to Manufacturing
Instruction and with genuine
gages)
Set mit 6 St. Lampenklammer-
stücken (Reparatur nur nach
Fertigungsvorgabe und mit
original Einstell-Lehren)



L4.79116.E
Lamp carriage (repair only
according to Manufacturing
Instruction and with genuine
gages)
Fassungsträger (Reparatur
nur nach Fertigungsvorgabe
und mit original Einstell-
Lehren)



L4.79123.E
Lamp holder + lampholder
(repair only according to
Manufacturing Instruction
and with genuine gages)
Lampenfassung und
Fassungsträger (Reparatur
nur nach Fertigungsvorgabe
und mit original Einstell-
Lehren)



L4.79095.E
Focus spindle
Fokusspindel



L4.80122.E
10 pcs. guid roll / focus
10 St. Führungsrollen / Fokus



L4.82140.E
Guide rail
Leitspindel



L4.77898.E
Safety switch activator
to ser.no.602
Drahtauslöser bis Ser.Nr.602




L4.80658.E
Safety switch activator
from ser.no.603
Drahtauslöser ab Ser.Nr.602




L4.79582.E
Focus knob compl.
Fokusknopf kpl.



L4.76879.E
Lamp lock knob compl.
Lampenklammerknopf kpl.




L4.79074.E
Reflector
Reflektor




L4.72826.E
On/Off switch
Wippschalter




L4.77682.E
Safety switch complete
Endschalter komplett



L4.72587.E
4 pcs. safety switch
4 St. Sicherheitsschalter




L4.79105.E
Ignitor
Zündgerät




L4.79583.E
Spark gap
Funkenstrecke



L4.77678.E
Hour counter elec.
Betriebsstundenzähler elek.



L4.79119.E
Connecting wire
Verbindungsleitungen



L4.79104.E
H.T. cables compl.
Lampenkabel kpl.



L4.72414.E
Stirrup
Rohrgabel vormontiert




L4.72773.E
Spigot with base plate
Zapfen mit Grundplatte



L4.77916.E
Stirrup mounting set
Bügelbefestigungs-Set



L4.79073.E
Friction disc
Friktionsscheibe




L4.79555.E
Base skid
Kufe




L4.79115.E
Mains cable
Scheinwerferkabel



L4.77942.E
Screw-type conduit fitting
Kabelverschraubung



L4.73455.E
Compensating resistance for electronic hour counter
Vorwiderstand kpl. für elektr. Betriebsstundenzähler



L4.71996.E
Clip (VEAM)
Klammer (VEAM)



L4.71067.E
Veam connector (Male)
Veam Stecker (Stiftkontakt)



L4.71068.E
Veam connector (Female)
Veam Stecker (Buchsenkontakt)



L4.79577.E
Cover and holder for safety switch activator
Schutzprofil und Lager für Drahtauslöser



L4.77923.E
Spot lens 10° (flat structure)
"blue" 500mm
Spotlinse 10° (flache Struktur)
"blau" 500mm



L4.77926.E
N-flood lens 10x20° (small rectangle)
"black" 500mm
N-Floodlinse 10x20° (kleines Rechteck)
"schwarz" 500mm




L4.77924.E
Flood lens 20x45° (large rectangle)
"green" 500mm
Floodlinse 20x45° (großes Rechteck)
"grün" 500mm




L4.77925.E
S-flood lens clear 50° (honeycomb clear)
"red" 500mm
S-Floodlinse klar 50° (Bienenwabe)
"rot" 500mm




L4.77925SE
S-flood lens frosted 50° (honeycomb)
"silver" 500mm
S-Floodlinse gefrostet 50° (Bienenwabe)
"silber" 500mm




L4.79121.E
Drop-in lensring without handle
Drop-in Linsening ohne Griff




L4.77949BE
Handle "blue" for drop-in
lensring
Griff "blau" für drop-in
Linsenring




L4.77949.E
Handle "black" for drop-in
lensring
Griff "schwarz" für drop-in
Linsenring



L4.77949GE
Handle "green" for drop-in
lensring
Griff "grün" für drop-in
Linsenring



L4.77949RE
Handle "red" for drop-in lens-
ring
Griff "rot" für drop-in
Linsenring



L4.77949SE
Handle "silver" for drop-in
lensring
Griff "silber" für drop-in
Linsenring



L4.70194.E
Paint blue similar RAL 5015
Lack blau ähnlich RAL 5015



L4.70186.E
Paint thinner
Farb-Verdünnung