

ARRI X Ceramic 250

ARNOLD & RICHTER GMBH & CO BETRIEBS KG, PULVERMÜHLE, D-83071 STEPHANSKIRCHEN
CINE TECHNIK TELEFON: (08036) 3009-3084 FAX: (08036) 3009-3075

ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH ERNST-AUGUSTIN-STRASSE 12, D-12489 BERLIN
TELEFON: (030) 678-233-0 FAX: (030) 678-233-99

ARRI (GB) LIMITED 2 HIGHBRIDGE, OXFORD ROAD, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1LX
TELEPHONE: (0) 1895-457-000 FAX: (0) 1895-457-001

ARRI INC. 617 ROUTE 303, BLAUVELT, NY 10913-1109
NEW YORK OFFICE TELEPHONE: (845) 353-1400 FAX: (845) 425-1250

ARRI INC. 600 NORTH VICTORY BLVD., BURBANK, CA 91502-1639
BURBANK OFFICE TELEPHONE: (818) 841-7070 FAX: (818) 848-4028


ARRI CANADA LTD. 415 HORNER AVENUE, UNIT 11 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4W3
TELEPHONE: (416) 255-3335 FAX: (416) 255-3399

ARRI ITALIA S.R.L. VIALE EDISON, 318 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
TELEPHONE: (02) 2622 7175 FAX: (02) 242 1692




03 - 2007


NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER **BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN**



L4.82239.E blue / blau
Cover plate
Deckplatte




L4.82239SE silver / silber
Cover plate
Deckplatte




L4.82239XE black / schwarz
Cover plate
Deckplatte




L4.82241.E black / schwarz
Intermediate plate
Zwischenplatte



L4.82241SE silver / silber
Intermediate plate
Zwischenplatte



L4.86207.E blue / blau
Bottom plate
Bodenplatte



L4.86207SE silver / silber
Bottom plate
Bodenplatte




L4.86207XE black / schwarz
Bottom plate
Bodenplatte



L4.81229.E
Top latch compl.
Torsicherung kpl.



L4.86213.E
Lamp holder support
Fassungsträger




L4.86231.E
Cover
Abdeckblech



L4.73353.E
Lamp holder
Lampenfassung



L4.86257.E
Safety switch
Endschalter



L4.86225.E
Holding plate
Halteblech




L4.82237.E silver / silber
Extrusion left
Rippenblech links



L4.82237XE black / schwarz
Extrusion left
Rippenblech links




L4.82725.E silver / silber
Extrusion right
Rippenblech rechts



L4.82725XE black / schwarz
Extrusion right
Rippenblech rechts




L4.82175.E silver / silber
Extrusion middle
Rippenblech mitte




L4.82175XE black / schwarz
Extrusion middle
Rippenblech mitte




L4.82236.E silver / silber
Insert profile left and right
Einschubprofil links u. rechts




L4.82236XE black / schwarz
Insert profile left and right
Einschubprofil links u. rechts




L4.86208.E silver / silber
Bottom extrusion left
Rippenblech unten links




L4.86208XE black / schwarz
Bottom extrusion left
Rippenblech unten links




L4.86209.E silver / silber
Bottom extrusion right
Rippenblech unten rechts



L4.86209XE black / schwarz
Bottom extrusion right
Rippenblech unten rechts



L4.86210.E silver / silber
Bottom extrusion middle
Rippenblech unten mitte



L4.86210XE black / schwarz
Bottom extrusion middle
Rippenblech unten mitte



L4.86211.E silver / silber
Front plate
Frontplatte



L4.86211XE black / schwarz
Front plate
Frontplatte



L4.82244.E
Base skid
Kufe




L4.86218.E
Mains cable Schuko-connector
Zuleitung mit Schuko-Stecker



L4.86224.E
Mains cable Hubble-connector
Zuleitung mit Hubble-Stecker



L4.86228.E
Mains cable without connector
Zuleitung ohne Stecker



L4.86226.E
Connecting wire
Verbindungsleitungen




L4.77267.E
On/Off switch
Wippschalter




L4.82206.E
Reflector
Reflektor



L4.82453.E
Frame for 2 pcs. of protection
glasses
Rahmen für 2 Schutzscheiben



L4.82465XE
Protective glass clear (1 pcs)
Schutzscheibe klar (1 St.)



L4.82249.E
Protective glass frosted
(1 pcs)
Schutzscheibe gefrostet
(1 St.)



L4.86223.E
Stirrup
Haltebügel



L4.82487.E silver / silber
Stirrup bracket man.
Bügelhalter man.



L4.82487XE black / schwarz
Stirrup bracket man.
Bügelhalter man.



L4.86258.E
Stirrup mounting-set man.
Bügelbefestigungs-Set man.




L4.79855.E
Cable tie
Halteleine



L4.80104.E
Spigot
Aufhängezapfen



L4.83153.E
Friction disk
Friktionsscheibe




L4.83137.E
Stirrup p.o.
Haltebügel p.o.
further p.o.-spare-parts on sperate sheet
weitere p.o. Ersatzteile auf separatem Blatt




L4.85103.E
Worm gear
Schneckenantrieb
further p.o.-spare-parts on sperate sheet
weitere p.o. Ersatzteile auf separatem Blatt




L4.86259.E
Stirrup mounting-set p.o.
Bügelbefestigungs-Set p.o.




L4.86221.E silver / silber
Stirrup bracket p.o.
Bügellager p.o.




L4.86221XE black / schwarz
Stirrup bracket p.o.
Bügellager p.o.



L4.86252.E
Lamp Ceramic 250
Lampe Ceramic 250



L4.86253.E
Ballast
Vorschaltgerät



L4.86254.E
Ignitor
Zündgerät



L4.86255.E
Connecting wire
for ballast / ignitor
Verbindungsleiter
für Vorschaltgerät / Zündgerät



L4.83265.E
Fast lock
Schnellverschluss



L4.70194.E
Paint blue similar RAL 5015
Lack blau ähnlich RAL 5015



L4.70183.E
Paint black similar RAL 9011
Lack schwarz ähnlich RAL 9011



L4.70189.E
Paint silver metallic similar
RAL 9011
Lack silber metallic ähnlich
RAL 9011



L4.70186.E
Paint thinner
Farb-Verdünnung