

ARRI X 12

ARNOLD & RICHTER GMBH & CO BETRIEBS KG, PULVERMÜHLE, D-83071 STEPHANSKIRCHEN
CINE TECHNIK TELEFON: (08036) 3009-3084 FAX: (08036) 3009-3075

ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH ERNST-AUGUSTIN-STRASSE 12, D-12489 BERLIN
TELEFON: (030) 678-233-0 FAX: (030) 678-233-99

ARRI (GB) LIMITED 2 HIGHBRIDGE, OXFORD ROAD, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1LX
TELEPHONE: (0) 1895-457-000 FAX: (0) 1895-457-001

ARRI INC. NEW YORK OFFICE 617 ROUTE 303, BLAUVELT, NY 10913-1109
TELEPHONE: (845) 353-1400 FAX: (845) 425-1250

ARRI INC. BURBANK OFFICE 600 NORTH VICTORY BLVD., BURBANK, CA 91502-1639
TELEPHONE: (818) 841-7070 FAX: (818) 848-4028


ARRI CANADA LTD. 415 HORNER AVENUE, UNIT 11 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4W3
TELEPHONE: (416) 255-3335 FAX: (416) 255-3399

ARRI ITALIA S.R.L. VIALE EDISON, 318 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
TELEPHONE: (02) 2622 7175 FAX: (02) 242 1692




03 - 2007


NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER **BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN**



L4.82479.E
Cover plate to ser. no. 250
Deckplatte bis Ser. Nr. 250




L4.82753.E
Cover plate from ser. no. 251
Deckplatte ab Ser. Nr. 251



L4.82480.E
Intermediate plate to ser. no. 250
Zwischenplatte bis Ser. Nr. 250



L4.82754.E
Intermediate plate from ser. no. 251
Zwischenplatte ab Ser. Nr. 251



L4.82478.E
Bottom plate to ser. no. 250
Bodenplatte is Ser. Nr. 250



L4.82752.E
Bottom plate from ser. no. 251
Bodenplatte ab Ser. Nr. 251



L4.82116.E
Top latch compl.
Torsicherung kpl.




L4.82760.E
Lampholder + lampholder support
Lampenfassung + Fassungsträger




L4.82492.E
Lampholder support
Fassungsträger



L4.73540.E
Lamp lock shaft
Hebel geschweißt



L4.73533.E
Lampholder
Lampenfassung



L4.80115.E
Set of 10 pcs. lampholder contacts
Set mit 10 st.
Lampenfassungskontakten



L4.82761.E
Safety switch cpl. to ser. no. 250
Endschalter kpl. bis Ser. Nr. 250



L4.82741.E
Safety switch cpl. from ser. no. 251
Endschalter kpl. ab Ser. Nr. 251



L4.87769.E
Single Safety switch
Single Endschalter



L4.77530.E
Ignitor
Zündgerät



L4.73455.E Compensating resistance for electronic hour counter
Vorwiderstand für elektr. Betriebsstundenzähler



L4.82491.E
Base skid
Kufe




L4.82438.E
Lamplight switch activator (only up to ser. no. 250)
Klinke (nur bis Ser. Nr. 250)



L4.82476.E
Extrusion left to ser. no. 250
Rippenblech links bis Ser. Nr. 250




L4.82731.E
Extrusion left from ser. no. 251
Rippenblech links ab Ser. Nr. 251




L4.82477.E
Extrusion right to ser. no. 250
Rippenblech rechts bis Ser. Nr. 250



L4.82738.E
Extrusion right from ser. no. 251
Rippenblech rechts ab Ser. Nr. 251



L4.82475.E
Extrusion middle to ser. no. 250
Rippenblech mitte bis Ser. Nr. 250




L4.82739.E
Extrusion middle from ser. no. 251
Rippenblech mitte ab Ser. Nr. 251



L4.82473.E
Insert section left & right
to ser. no. 250
Einschubprofil links & rechts
bis Ser. Nr. 250




L4.82735.E
Insert section left & right
from ser. no. 251
Einschubprofil links & rechts
ab Ser. Nr. 251




L4.82483.E
Bottom extrusion left
to ser. no. 250
Rippenblech unten links
bis Ser. Nr. 250



L4.82744.E
Bottom extrusion left
from ser. no. 251
Rippenblech unten links
ab Ser. Nr. 251



L4.82484.E
Bottom extrusion right
to ser. no. 250
Rippenblech unten rechts
bis Ser. Nr. 250



L4.82745.E
Bottom extrusion right
from ser. no. 251
Rippenblech unten rechts
ab Ser. Nr. 251



L4.82482.E
Bottom extrusion middle
to ser. no. 250
Rippenblech unten mitte
bis Ser. Nr. 250



L4.82746.E
Bottom extrusion middle
from ser. no. 251
Rippenblech unten mitte
ab Ser. Nr. 251



L4.82472.E
Internal baffle
(only up to ser. no. 250)
Mantelstromblech
(nur bis Ser. Nr. 250)



L4.82780.E
Mains cable (Veam)
Scheinwerferkabel (Veam)



L4.82782.E
Mains cable (Schaltbau)
ARRI Norm w.o. coupling ring
Scheinwerferkabel (Schaltbau)
ARRI Norm ohne Überwurfmutter




L4.82784.E Mains cable
with coupling ring (Schaltbau)
German TV norm)
Scheinwerferkabel mit Überwurf-
mutter (Schaltbau Fernsehnorm)



L4.82762.E
Connecting wire
Verbindungsleitungen



L4.73579.E
H.T. cables complete
Lampen-kabel komplett



L4.72826.E
On/Off switch
Wippschalter



L4.82481.E
Front plate
Frontplatte



L4.82485.E
Cover
Abdeckblech



L4.82471.E
Reflectorholder to ser. no. 250
Reflektorhalter bis Ser. Nr. 250



L4.82734.E
Reflectorholder from ser. no. 251
Reflektorhalter ab Ser. Nr. 251




L4.82259.E
Reflector
Reflektor




L4.82494.E
Wire guard (only up to ser. no. 250)
Schutzgitter (nur bis Ser. Nr. 250)



L4.82763.E
Frame
(only up from ser. no. 251)
Rahmen (nur ab Ser. Nr. 251)




L4.83265.E
Fast lock
Schnellverschluss




L4.82493.E
UV-protection glass clear 5mm,
to ser. no. 250,
just for use with wire guard
UV-Schutzscheibe klar 5mm,
bis Ser. Nr. 250,
nur mit Schutzgitter zu verwenden



L4.82764.E
Protection glass "close up"
clear 2,75 mm, from ser. no. 251
Schutzscheibe "close up"
klar 2,75mm, ab Ser. Nr. 251



L4.82764XE
Protection glass clear 2,75 mm from ser. no. 251, for use with protection glass "close up"
Schutzscheibe klar 2,75mm ab Ser. Nr. 251, zum Gebrauch mit Schutzglas "close up"



L4.82768.E
Protective glass frosted 2,75 mm from ser. no. 251, for use with protection glass "close up"
Schutzscheibe gefrostet 2,75mm ab Ser. Nr. 251, zum Gebrauch mit Schutzglas "close up"



L4.77390.E
Stirrup to ser. no. 250
Haltebügel bis Ser. Nr. 250



L4.82767.E
Stirrup from ser. no. 251
Haltebügel ab Ser. Nr. 251



L4.82470.E
Stirrup bracket to ser. no. 250
Bügelhalter bis Ser. Nr. 250



L4.82496.E
Stirrup bracket from ser. no. 251
Bügelhalter ab Ser. Nr. 251



L4.73746.E
Stirrup mounting set to ser. no. 250
Bügelbefestigungs-Set bis Ser. Nr. 250



L4.82737.E
Stirrup mounting set from ser. no. 251
Bügelbefestigungs-Set ab Ser. Nr. 251



L4.79855.E
Cable tie
Halteleine



L4.77678.E
Hour counter elec.
Betriebsstundenzähler elektr.



L4.73474.E
Screw-type conduit fitting
Kabelverschraubung



L4.75788.E
Spark gap
Funkenstrecke



L4.71874.E
Veam connector (male)
Veam Stecker (Stiftkontakt)



L4.71876.E
Veam connector (female)
Veam Stecker Buchsenkontakt)



L4.75602.E
Schaltbau connector (male) with coupling ring
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt) mit Überwurfmutter



L4.75603.E
Schaltbau connector (female) without coupling ring
Schaltbau Stecker (Buchsenkontakt) ohne Überwurfmutter



L4.75604.E
Schaltbau connector (female) with coupling ring
Schaltbau Stecker (Buchsenkontakt) mit Überwurfmutter



L4.75605.E
Schaltbau connector (male) without coupling ring
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt) ohne Überwurfmutter



L4.83153.E
Friction disc to ser. no. 250
Friktionsscheibe bis Ser. Nr. 250



L4.79128.E
Friction disc from ser. no. 251
Friktionsscheibe ab Ser. Nr. 251



L4.70194.E
Paint blue similar RAL 5015
Lack blau ähnlich RAL 5015



L4.70186.E
Paint thinner
Farb-Verdünnung